

Base per montante con telaio ad H a piramide nVent CADDY



CARATTERISTICHE

La parte inferiore in schiuma o gomma offre un'interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto

Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica

Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura

L'interfaccia in gomma della copertura è ideale per le installazioni di pannelli solari

Componenti di montaggio preinstallati sulle basi

Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata

Adatto a profili strut standard

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Temperatura	Fattore di sicurezza carico statico	Interfaccia sul tetto
PHB	360422	Acciaio, Polipropilene, Polietilene	Zincato a caldo	-34 to 54.4 °C	3:01	Schiuma

Table 2/3


Codice a catalogo	Numero articolo	Tipo di montante	Altezza (H)	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Area di superficie
-------------------	-----------------	------------------	-------------	---------------	---------------	--------------------

PHB	360422	A (41 x 41 mm)	117 mm	314mm	314 mm	0.09m ²
-----	--------	----------------	--------	-------	--------	--------------------

Table 3/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unità	Carico statico
PHB	360422	1.8 kg	3335N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

