

Kit di supporto per apparecchiature per impieghi leggeri a piramide nVent CADDY, base a 4 montanti



Il kit supporto per unità di trattamento aria leggere nVent CADDY Pyramid offre agli installatori un modo semplice e rapido per installare unità HVAC Mini Split sui tetti. Utilizzare con il kit di estensione per telaio di supporto per unità di trattamento aria leggere nVent CADDY Pyramid per collegare più unità HVAC. L'esclusivo design dei morsetti di fissaggio/telaio permette un metodo di installazione più flessibile ed efficiente, risparmiando tempo, denaro e spazio.

CARATTERISTICHE

Il sistema richiede il 80% di tempo in meno per l'installazione rispetto all'utilizzo di altre opzioni standard presenti sul mercato

Regolabile da 305 mm a 457 mm (da 12" a 18"), riduce la necessità di utilizzare più componenti

La maggiore possibilità di regolazione permette di spostare le barre, facendo scorrere il kit secondo necessità

Il kit di estensione consente infinite possibilità di collegamento delle unità e permette opzioni di pre-assemblaggio

Distribuisce uniformemente i carichi ed evita di danneggiare la membrana del tetto con le basi inferiori in schiuma di tipo CADDY PEK

Distribuisce uniformemente i carichi ed evita di danneggiare la membrana del tetto con le basi inferiori in schiuma di tipo CADDY PEK

Il carico nominale è in grado di gestire una vasta gamma di dimensioni/potenze BTU

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Temperatura	Altezza (H)	Lunghezza (L)
PEKLD4	360530	Acciaio	Zincato a caldo	-34.4 to 54.4 °C	305 - 457 mm	1052mm


Table 2/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Post base (A)	Tubo quadrato (B)	Complessivo barra trasversale (C)	Larghezza (W)	Area di superficie
PEKLD4	360530	152 mm x 4 pc	970.28 mm x 2 pc	521 mm x 2 pc	660 mm	0.092m ²

Table 3/3

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unità	Carico statico finale (F)	Fattore di sicurezza carico statico
PEKLD4	360530	14.6 kg	1779N	3:01

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza clienti
Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

