

# Vite di ancoraggio per calcestruzzo nVent CADDY Rod Lock



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Da usare con calcestruzzo e mattoni

I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e denaro

Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature

## SPECIFICHE

**Finitura:** Elettrozincato

**Materiale:** Acciaio

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione barra (RS)	B	C	Lunghezza (L)	Diametro della punta di trapano
CRLAM10EG	390010	10	32 mm	22 mm	72mm	8mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione barra (RS)	B	C	Lunghezza (L)	Diametro della punta di trapano
CRLAM8EG	390009	8	32 mm	22 mm	72mm	8mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Profondità del foro	Carico statico	Certificazioni
CRLAM10EG	390010	50mm	2900N	FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
CRLAM8EG	390009	50mm	2900N	ITB

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

**Nord America**

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

**Europa**

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

**Europa**

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

