

Dado del canale DI bloccaggio dell'asta del CONTENITORE nVent



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Offre un rapido fissaggio universale di barre filettate e di accessori ai profili strut standard

Può essere per prefabbricare supporti che possono essere rapidamente fissati su barre filettate precedentemente installate

Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature

SPECIFICHE

Materiale: Ghisa

Fine: Elettrolgalvanizzato

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione asta (RS)	B	C	D	Lunghezza (L)
CRLSM10EG	390004	10	35 mm	19.5 mm	13.5 mm	23mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione asta (RS)	B	C	D	Lunghezza (L)
CRLSM8EG	390003	8	35 mm	19.5 mm	13.5 mm	23mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico
CRLSM10EG	390004	3750N
CRLSM8EG	390003	2750N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

