

Molla di bloccaggio asta nVent CADDY, gancio asta in acciaio a clip arcareccio C.



CARATTERISTICHE

Si fissa a travetti e putrelle metalliche a C

Supporto delle barre filettate

La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale

Grazie al semplice design "spingi e blocca" gli installatori devono solo spingere la barra filettata nel foro di montaggio, bloccandola istantaneamente in posizione

I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e denaro

Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature

Il suo design, include un sistema di sbloccaggio che si aziona con una pinza

SPECIFICHE

Fine: nVent CADDY Armour

Materiale: Acciaio per molle

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione asta (RS)	Spessore flangia (FT)	A.	Carico statico
J1M6QTI	174881	6	1.5 - 4 mm	10 mm Min	330N
J2M6QTI	174882	6	4.0 - 6.5 mm	10 mm Min	330N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

