

Morsetto a pressione per cavo a braccio singolo



La clip a pressione per cavo a braccio singolo nVent CADDY è una clip in metallo sostenibile e pronta per l'installazione, che consente una facile installazione dei cavi con una sola mano. Questa soluzione supporta in modo sicuro fasci di cavi di piccole dimensioni in spazi affollati, ad esempio a filo con i soffitti, sopra i controsoffitti. Il design esclusivo della clip a pressione a braccio singolo consente di combinare due clip a braccio singolo in pochi secondi, raddoppiando la capacità del cavo per un singolo punto di fissaggio, riducendo il numero di scorte necessarie e facendo risparmiare tempo sul lavoro agli appaltatori. Dotata di un design a profilo basso, questa clip a pressione per cavo è un'alternativa più duratura rispetto alle soluzioni in plastica comunemente utilizzate e offre una soluzione ideale per applicazioni elettriche e di trasmissione dati.

CARATTERISTICHE

Soluzione 2 in 1/con possibilità di accoppiamento; due clip a pressione per cavo a braccio singolo nVent CADDY possono essere combinate manualmente per raddoppiare all'istante la capacità del cavo per singolo punto di fissaggio

Compatibile con fissaggio diretto e ancoraggio tradizionale

Riutilizzabile se il chiodo si inceppa

Più resistente e durevole delle clip a pressione in plastica

I bordi arrotondati impediscono danni al cavo

I cavi sono mantenuti in posizione conferendo all'installazione un look professionale e ordinato

Il design a basso profilo permette installazioni in spazi ridotti

Realizzato con materiali riciclabili al 100%

SPECIFICHE

Fine: Pregalvanizzato

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione del foro (HS)	Lunghezza (L)	Altezza (H)	Larghezza (W)	Diametro 1 (Ø1)
OAB8DF	182068	4.8 mm	115mm	15mm	30mm	4 - 10 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione del foro (HS)	Lunghezza (L)	Altezza (H)	Larghezza (W)	Diametro 1 (Ø1)
OAB8	182067	7.5 mm	115mm	15mm	30mm	4 - 10 mm



Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro 2 (Ø2)	Capacità del cavo
OAB8DF	182068	5 - 11 mm	8
OAB8	182067	5 - 11 mm	8

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

*Capacità totale basata su un cavo del diametro di 10 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

