

Pacchetto luci Speed Link nVent CADDY con staffa per pistola per unghie



Il sistema nVent CADDY Speed Link Light Pack link con squadretta per chiodatrice include una lunghezza pretagliata (1m e 2m) di cavo in acciaio da 1mm rivettato su una staffa angolare progettata per il fissaggio diretto insieme a un dispositivo di bloccaggio a profilo ultra basso. Gli installatori possono eseguire l'installazione in modo rapido e sicuro su soffitti in calcestruzzo utilizzando un'ampia gamma di chiodatrici per supportare e fissare illuminazione e segnaletica.

CARATTERISTICHE

Il sistema completo include il cavo, il meccanismo di bloccaggio e la squadretta per chiodatrice da calcestruzzo

Si aggancia alla canna della chiodatrice a gas o a batteria, permettendo una installazione più sicura sulla struttura o utilizzando una prolunga

Staffa angolare con gamba più lunga per lasciare all'utensile lo spazio di manovra necessario

Si fissa in maniera veloce e facile a rivestimenti in calcestruzzo, acciaio o metallo

SPECIFICHE

Fattore di sicurezza carico statico: 5:01

Fine: Elettro galvanizzato

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Diametro fune metallica	Lunghezza fune metallica	A.	B
CLP1L1GBSF	196091	Acciaio, Brass	1 mm	1m	38 mm	25.5 mm
CLP1L2GBSF	196092	Acciaio, Brass	1 mm	2m	38 mm	25.5 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico
-------------------	-----------------	----------------

CLP1L1GBSF	196091	100N
CLP1L2GBSF	196092	100N


Spessore (T): 6.5 mm
Larghezza (W): 12.5 mm
Altezza (H): 21 mm
Angolo (a): 60 °

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il carico statico indicato e' riferito alla squadretta per chiodatrice a gas o batteria. Si prega di consultare il produttore dei chiodi per valutare il carico statico del chiodo e la sua compatibilita' con il calcestruzzo. Il carico massimo da considerare sara' il minore tra il carico del chiodo e il carico della squadretta.

L'inserto per chiodatrici a gas o a batteria e' compatibile con i seguenti modelli di chiodatrici: BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 o modelli equivalenti.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

