


Kit bobina gruppo luci collegamento velocità COMPARTIMENTO nVent



Il kit bobina nVent CADDY Speed Link Light Pack include una bobina da 150 metri di cavo metallico da 1 mm e 100 dispositivi di bloccaggio a profilo ultra basso. L'imballaggio intelligente consente agli installatori di tirare e tagliare il cavo alla lunghezza necessaria senza dover estrarre la bobina dalla scatola, rendendola la soluzione ideale per ogni elettricista. Il dispositivo di bloccaggio ha una finitura lucida e un carico nominale di 10 chilogrammi, ideale per supportare e fissare illuminazione e segnaletica.

CARATTERISTICHE

Il kit include una bobina di cavo metallico nVent CADDY Speed Link e i dispositivi di bloccaggio nVent CADDY Speed Link CLP

La bobina di filo e dispositivi di bloccaggio sono nello stesso imballo, al fine di semplificare il trasporto in cantiere e ridurre i volumi di stoccaggio

L'imballaggio intelligente permette all'installatore di srotolare la lunghezza di cavo necessaria senza dovere aprire la scatola

Perfetto per aggiunte su installazioni esistenti o quando sono richieste lunghezze di cavo non standard

Il cavo in acciaio è costituito da sette trefoli composti ciascuno da sette fili elementari in acciaio di tipo aeronautico

La regolazione push / pull keyless senza utensili permette facili regolazioni

Il meccanismo di bloccaggio di basso profilo riduce al minimo l'impatto visivo

I tubetti di rilascio keyless senza utensili sono facili da utilizzare anche con i guanti

Meccanismo di chiusura in due sensi permette la regolazione in altezza semplice

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Fine	Materiale	Diametro fune metallica	Lunghezza	Numero di dispositivi di bloccaggio
CLP1L500PACK	196095	Elettrogalvanizzato	Acciaio, Ottone	1 mm	150m	100

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

