

Gruppo ottico Speed Link nVent CADDY con ancoraggio a cuneo



nVent CADDY Speed Link Light Pack con sistema di ancoraggio a cuneo include una lunghezza pretagliata (1m e 2m) di cavo in acciaio da 1mm rivettato su un ancoraggio a cuneo e un dispositivo di bloccaggio a profilo ultra basso. Gli installatori possono eseguire l'installazione in modo rapido e sicuro su soffitti in calcestruzzo per supportare e fissare illuminazione e segnaletica.

CARATTERISTICHE

Il sistema completo include cavo, meccanismo di bloccaggio e sistema di ancoraggio ad espansione fischerwerke GmbH &Co. KG

Si fissa rapidamente e facilmente nel calcestruzzo fessurato e non fessurato

Non sono richiesti attrezzi speciali

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG

SPECIFICHE

Fattore di sicurezza carico statico: 5:01

Fine: Elettrolitico

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Diametro fune metallica	Lunghezza fune metallica	Lunghezza (L)	Altezza (H)
CLP1L1WA6	196093	Acciaio, Brass	1 mm	1m	54mm	17 mm
CLP1L2WA6	196094	Acciaio, Brass	1 mm	2m	54mm	17 mm


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Angolo (a)	Carico statico
-------------------	-----------------	---------------	--------------	------------	----------------

CLP1L1WA6	196093	12.5 mm	6.5 mm	60 °	100N
CLP1L2WA6	196094	12.5 mm	6.5 mm	60 °	100N

Diametro della punta di perforazione: 6mm
Profondità foratura: 31mm
Profondità incasso: 25 mm Min

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

