

SLDM collegamento velocità nVent CADDY con gancio



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale a gancio pre-assemblato

Ideale per sospendere apparecchi illuminanti, canalizzazioni aria ed altri accessori di installazione

Elegante, le ridotte dimensioni del dispositivo di bloccaggio riducono l'impatto visivo

Dispositivo di bloccaggio senza utensili è regolabile anche dopo l'installazione

SPECIFICHE

Diametro fune metallica:	1.5 mm
Fattore di sicurezza carico statico:	5:01
Fine:	Elettro galvanizzato
Materiale:	Acciaio


Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza fune metallica	A.	B	C	Carico statico
-------------------	-----------------	--------------------------	----	---	---	----------------

SLDM615L2	196029	2m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N
SLDM615L1	196028	1m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N

Dimensione asta (RS): 6
Lunghezza (L): 7mm
Larghezza (W): 9.2 mm
Altezza (H): 24.5 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
 Opzione 1 – Assistenza
 clienti
 Opzione 2 – Assistenza
 tecnica

Europa

Paesi Bassi:
 +31 800-0200135
 Francia:
 +33 800 901 793

Europa

Germania:
 800 1890272
 altri paesi:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

