

Raccordo di velocità nVent con staffa angolare



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e staffa terminale ad angolo pre-assemblata

Ideale per il fissaggio su cemento, acciaio o superfici in legno

Semplice alternativa alla catenella e la sua ferramenta

SPECIFICHE

Fattore di sicurezza carico statico:	5:01
Fine:	Elettro galvanizzato
Materiale:	Acciaio; Lega di zinco; Polipropilene
Conforme a.:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro fune metallica	Lunghezza fune metallica	A.	Dimensione del foro (HS)	Altezza (H)
SLK3L2AB	196713	3 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm	62 mm
SLK15L2AB	196501	1.5 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro fune metallica	Lunghezza fune metallica	A.	Dimensione del foro (HS)	Altezza (H)
SLK3L10AB	196716	3 mm	10m	22.6 mm	7.1 mm	62 mm
SLK2L3AB	196530	2 mm	3m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK2L2AB	196529	2 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK3L5AB	196715	3 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm	62 mm
SLK15L1AB	196500	1.5 mm	1m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK2L5AB	196531	2 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK15L3AB	196502	1.5 mm	3m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK15L5AB	196503	1.5 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm

Table 2/2						
Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Angolo (a)	Carico statico	Certificazioni
SLK3L2AB	196713	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	
SLK15L2AB	196501	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL, ITB
SLK3L10AB	196716	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	
SLK2L3AB	196530	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, UL, ITB
SLK2L2AB	196529	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	ITB, cUL, UL
SLK3L5AB	196715	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	
SLK15L1AB	196500	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	ITB, UL, cUL
SLK2L5AB	196531	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, UL, ITB

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Angolo (a)	Carico statico	Certificazioni
SLK15L3AB	196502	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL, ITB
SLK15L5AB	196503	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	ITB, cUL, UL

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

