

Kit bobina SLK con collegamento a velocità nVent con tagliafili



CARATTERISTICHE

I questo pack sono inclusi due Kit nVent CADDY Speed Link SLK, con bobina di cavo metallico, dispositivi di bloccaggio e un utensile tagliafili

La bobina di filo e dispositivi di bloccaggio sono nello stesso imballo, al fine di semplificare il trasporto in cantiere e ridurre i volumi di stoccaggio

L'imballaggio intelligente permette all'installatore di srotolare la lunghezza di cavo necessaria senza dovere aprire la scatola

Perfetto per aggiunte su installazioni esistenti o quando sono richieste lunghezze di cavo non standard

Il cavo in acciaio e' costituito da sette trefoli composti ciascuno da sette fili elementari in acciaio di tipo aeronautico

la regolazione push / pull keyless senza utensili permette facili regolazioni

Il dispositivo di bloccaggio a profilo sottile minimizza l'impatto visivo

L'angolo del cavo di 90° permette di posizionare il meccanismo di bloccaggio piu' vicino al carico

I tubetti di rilascio keyless senza utensili sono facili da utilizzare anche con i guanti

Meccanismo di chiusura in due sensi permette la regolazione in altezza semplice

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Diametro fune metallica	Lunghezza	Numero di dispositivi di bloccaggio
-------------------	-----------------	-----------	------	-------------------------	-----------	-------------------------------------

SLK15PROMOP ACK	196048	Acciaio	Elettro galvanizzato	1.5 mm	100m	50
--------------------	--------	---------	----------------------	--------	------	----

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Le lunghezze e le quantità di dispositivi di bloccaggio indicati in tabella rappresentano la quantità totale di due Kit. Ciascun Kit è composto da 50 m di cavo metallico in bobina e 25 dispositivi di bloccaggio.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

