

Adattatore per collegamento velocità nVent con ancoraggio a cuneo



CARATTERISTICHE

Il sistema completo include cavo, meccanismo di bloccaggio e sistema di ancoraggio ad espansione fischerwerke GmbH & Co. KG

Si fissa rapidamente e facilmente nel calcestruzzo fessurato e non fessurato

Non sono richiesti attrezzi speciali

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH & Co. KG

SPECIFICHE

Fattore di sicurezza carico statico:	5:01
Diametro della punta di perforazione:	6mm
Profondità foratura:	31mm
Fine:	Elettro galvanizzato
Profondità incasso:	25 mm Min

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Diametro fune metallica	Lunghezza fune metallica	Lunghezza (L)	Altezza (H)
SLK2L3WA6	196735	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	2 mm	3m	54mm	55 mm
SLK15L2WA6	196671	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	1.5 mm	2m	54mm	55 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Diametro fune metallica	Lunghezza fune metallica	Lunghezza (L)	Altezza (H)
SLK2L2WA6	196734	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	2 mm	2m	54mm	55 mm
SLK15L3WA6	196672	Steel, Polypropylene, Lega di zinco	1.5 mm	3m	54mm	55 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Angolo (a)	Carico statico
SLK2L3WA6	196735	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	300N
SLK15L2WA6	196671	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2WA6	196734	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	300N
SLK15L3WA6	196672	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

