

Collegamento velocità nVent CADDY SLK con attivazione/disattivazione a Y



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e due terminali ad ancoretta pre-assemblati

Si fissa a fori passanti in una varietà di strutture o dispositivi sospesi

Ideale per il supporto di apparecchi di illuminazione

SPECIFICHE

Diametro fune metallica:	1.5 mm
Fattore di sicurezza carico statico:	5:01
Fine:	Elettrogalvanizzato
Materiale:	Acciaio;Lega di zinco;Polipropilene
Conforme a.:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza fune metallica	Lunghezza fune metallica "Y" (YL)	A.	B	Carico statico

SLK15Y300L3R 2	196648	3m	0.3m	39 mm	5 mm	195N
SLK15Y500L3	196528	3m	0.5m	39 mm	5 mm	195N


Spessore (T): 12.5 mm

Larghezza (W): 19 mm

Altezza (H): 55 mm

Angolo (a): 90 ° Max

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

