

nVent CADDY Speed Link Ancoretta Y con estensione ad occhiello



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Si fissa a fori passanti in una varietà di strutture o dispositivi sospesi

Ideale per il supporto di apparecchi di illuminazione

Il design a Y offre una migliore stabilità al sistema

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Fattore di sicurezza del carico statico	Diametro della fune	Lunghezza del cavo "Y" (YL)
SLD15Y500	195960	Acciaio	Elettrozincato	5:1	1.5 mm	0.5m

Table 2/2


Codice a catalogo	Numero articolo	A	B	Carico statico
-------------------	-----------------	---	---	----------------

SLD15Y500	195960	39 mm	5 mm	195N
-----------	--------	-------	------	------

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

nVent CADDY Speed Link sistema di bloccaggio non incluso.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

