

# nVent CADDY Superfix 243 M8



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Comprende un meccanismo di chiusura facile

La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale

Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1

Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109

Classificazione di resistenza al fuoco "E" in conformita' alla norma DIN 13501-1

## SPECIFICHE

**Temperatura:** -50 to 110 °C

**Colore:** Nero

**Fine:** Elettrogalvanizzato

**Materiale:** Acciaio;Gomma EPDM-SBR

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro esterno (OD)	N.B./N.	Dimensione asta (RS)	Larghezza (W)	Spessore (T)
SXE061	589320	60 - 64 mm	50	M8	20 mm	1.2 mm

<b>Codice a catalogo</b>	<b>Numero articolo</b>	<b>Diametro esterno (OD)</b>	<b>N.B./N.</b>	<b>Dimensione asta (RS)</b>	<b>Larghezza (W)</b>	<b>Spessore (T)</b>
SXE052	400062	48 - 53 mm	40	M8	20 mm	1.2 mm
SXE028	400058	26 - 30 mm	20	M8	20 mm	1.2 mm
SXE023	400057	20 - 23 mm	15	M8	20 mm	1.2 mm
SXE043	400060	40 - 43 mm	32	M8	20 mm	1.2 mm
SXE058	589310	50 - 55 mm		M8	20 mm	1.2 mm
SXE014	400055	12 - 16 mm	8	M8	20 mm	1.2 mm
SXE019	400056	15 - 19 mm	10	M8	20 mm	1.2 mm
SXE035	400059	31 - 36 mm	25	M8	20 mm	1.2 mm


Table 2/2

<b>Codice a catalogo</b>	<b>Numero articolo</b>	<b>Diametro vite (Sc)</b>	<b>Lunghezza vite (L)</b>	<b>Carico statico</b>
SXE061	589320	5	30mm	1300N
SXE052	400062	5	30mm	1300N
SXE028	400058	5	25mm	1000N
SXE023	400057	5	25mm	1000N
SXE043	400060	5	30mm	1000N
SXE058	589310	5	30mm	1300N
SXE014	400055	5	25mm	1000N
SXE019	400056	5	25mm	1000N
SXE035	400059	5	30mm	1000N

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Rivestimento in gomma EPDM.

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

