

Manicotto ovale



The nVent CADDY Oval Sleeve is a fast and effective way to secure cable to rooftop equipment. By utilizing the nVent CADDY Manual Swaging Tool, contractors working on rooftops or in the shop can now benefit from a full-service solution designed for durability and longevity throughout high and low temperatures. Made to secure various rooftop equipment such as metal ducts, HVAC units, piping and walkways.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Crea estremità ad anello sicure

Crimpare con l'apposita pinza crimpatrice.

Stainless steel is corrosion and harsh weather-resistant

SPECIFICHE

Materiale: Rame

Fine: Elettro galvanizzato

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensioni rinforzo
CSB12SLVB	402194	# 12
CSB18SLVB	402195	# 18
CSB36SLVB	402196	#36

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Sono necessarie due pressate fianco a fianco sullo stesso manicotto di crimpaggio su cavi #12 e #18. Tre pressate per cavi #36 e #48.

Controllare la crimpatura con l'apposito calibro (non incluso).

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

