

Staffa del vassoio C del cestello in filo PEMSA



CERTIFICAZIONI







CARATTERISTICHE

Facilità d'uso, funzione di collegamento rapido

Ideale per installazioni a soffitto, a parete e su profilati

Accesso per l'installazione del cavo lateralmente

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

SPECIFICHE


Fine: Elettrogalvanizzato

Materiale: Acciaio

Table 1/1									
Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	Larghezza (W)	Altezza (H)	Carico statico			
WBT200CBRKT	820330	137 mm	265 mm	54 mm	190 mm	284N			
WBT100CBRKT	820310	137 mm	165 mm	54 mm	190 mm	327N			

Codice a catalogo	Numeroarticolo	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	Larghezza (W)	Altezza (H)	Carico statico
WBT300CBRKT	820340	137 mm	365 mm	54 mm	190 mm	245N
WBT400CBRKT	820350	137 mm	465 mm	54 mm	190 mm	177N
WBT150CBRKT	820320	137 mm	200 mm	54 mm	190 mm	353N

SCHEMI





AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221 Opzione 1 – Assistenza clienti Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa

Paesi Bassi: +31 800-0200135 Francia: +33 800 901 793

Europa

Germania: 800 1890272 altri paesi: +31 13 5835404

APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILS

ILSCO SCHROFF TRACHTE

