


Uscita cavo vassoio cestello PEMSA



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Installazione facile

Consente una regolazione facile dell'angolo di uscita (da 0 a 90 gradi)

SPECIFICHE

Materiale: Acciaio

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Finitura	Lunghezza (L)	Larghezza 1 (W1)	Larghezza 2 (W2)
WBTCBLOUTBA	820801	Nero		216mm	85 mm	150 mm
WBTCBLOUT	820800		Pregalvanizzato	216mm	85 mm	150 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore (T)	Dimensione del foro 1 (HS1)	Dimensione del foro 2 (HS2)	Certificazioni
-------------------	-----------------	--------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------

WBTCBLOUTBA	820801	1.5 mm	7 - 20 mm	3 - 30 mm	
WBTCBLOUT	820800	1.5 mm	7 - 20 mm	3 - 30 mm	CE, CADDY EU WBT CBL

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

