

Supporto per soffitto per impieghi leggeri con cestello in filo PEMSA



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Ideale per passerelle fino a 150 mm di larghezza

Accesso per l'installazione del cavo lateralmente

Funzioni di installazione a innesto rapido e sicuro

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

SPECIFICHE

Table 1/2



Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	Larghezza (W)
WBT60COHBRK T	820300	Acciaio	Elettro galvanizzato	80 mm	55.2 mm	45 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza (H)	Dimensione del foro (HS)	Carico statico
-------------------	-----------------	-------------	--------------------------	----------------

WBT60COHBRKT	820300	152 mm	11 mm	147N
--------------	--------	--------	-------	------

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

