


Giunzione passerella universale per passerella a filo PEMSA



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Resistenza meccanica delle giunzioni elevata

Design e struttura robusti in acciaio

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Colore	Finitura	A	B
WBTUNVSPLEG	820700	Acciaio		Elettrozincato	24.5 mm	23 mm
WBTUNVSPLBG	820701	Acciaio	Nero	Elettrozincato	24.5 mm	23 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Colore	Finitura	A	B
WBTUNVSPLS4	820702	Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)			24.5 mm	23 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione barra (RS)	Certificazioni
WBTUNVSPLEG	820700	6	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT UNV
WBTUNVSPLBG	820701	6	CE, CADDY EU WBT UNV, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBTUNVSPLS4	820702	6	UKCA, CADDY WBTUNVSPLS4, CE, CADDY WBTUNVSPLS4

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

