

# Dispositivo di sollevamento interno scala per cavi Speedway, 45°



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Crea un cambio di direzione a salire di 45° della canalina

Fornisce un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni

Innovativo sistema di aggancio integrato SPEEDLOK

Il bordo di sicurezza protegge i cavi durante l'installazione

Profilo laterale asolato, che elimina la foratura in cantiere per applicazioni di taglio su misura

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

Rapidi servizi di progettazione e layout, incluso applicazioni sismiche

## SPECIFICHE

**Fine:** Zincato a caldo

**Materiale:** Acciaio


Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Larghezza (W) | Angolo (a) | A. | B | C |
|-------------------|-----------------|---------------|------------|----|---|---|
|-------------------|-----------------|---------------|------------|----|---|---|

|                     |        |        |      |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|------|--------|--------|--------|
| CL110X750IR45<br>HD | 840340 | 750 mm | 45 ° | 286 mm | 193 mm | 290 mm |
| CL110X150IR45<br>HD | 840300 | 150 mm | 45 ° | 286 mm | 193 mm | 290 mm |
| CL110X600IR45<br>HD | 840330 | 600 mm | 45 ° | 286 mm | 193 mm | 290 mm |
| CL110X450IR45<br>HD | 840320 | 450 mm | 45 ° | 286 mm | 193 mm | 290 mm |
| CL110X900IR45<br>HD | 840350 | 900 mm | 45 ° | 286 mm | 193 mm | 290 mm |
| CL110X300IR45<br>HD | 840310 | 300 mm | 45 ° | 286 mm | 193 mm | 290 mm |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | D     |
|-------------------|-----------------|-------|
| CL110X750IR45HD   | 840340          | 80 mm |
| CL110X150IR45HD   | 840300          | 80 mm |
| CL110X600IR45HD   | 840330          | 80 mm |
| CL110X450IR45HD   | 840320          | 80 mm |
| CL110X900IR45HD   | 840350          | 80 mm |
| CL110X300IR45HD   | 840310          | 80 mm |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

