

Dado del montante senza molla



CARATTERISTICHE

Usato per creare strutture di supporto con profilati nVent CADDY Eristrut

SPECIFICHE



Fattore di sicurezza carico statico: 3:01

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Dimensione asta (RS)	Spessore (T)	Coppia di serraggio (TQ)
NUTM6EG	314995	Acciaio	Elettro galvanizzato	6	6 mm	12 N·m
NUTM6HD	315000	Acciaio	Zincato a caldo	6	6 mm	12 N·m
NUTM6S6	315140	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		6	6 mm	12 N·m
NUTM8EG	315015	Acciaio	Elettro galvanizzato	8	6 mm	28 N·m
NUTM8HD	315010	Acciaio	Zincato a caldo	8	6 mm	28 N·m
NUTM8S6	315150	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		8	6 mm	28 N·m
NUTM10EG	315025	Acciaio	Elettro galvanizzato	10	8 mm	55 N·m

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Dimensione asta (RS)	Spessore (T)	Coppia di serraggio (TQ)
NUTM10HD	315020	Acciaio	Zincato a caldo	10	8 mm	55 N·m
NUTM10S6	315160	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		10	8 mm	55 N·m
NUTM12EG	315035	Acciaio	Elettro galvanizzato	12	8 mm	55 N·m
NUTM12HD	315030	Acciaio	Zincato a caldo	12	8 mm	55 N·m
NUTM12S6	315170	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)		12	8 mm	55 N·m
NUTM16EG	315036	Acciaio	Elettro galvanizzato	16	11.7 mm	125 N·m
NUTM16HD	315037	Acciaio	Zincato a caldo	16	11.7 mm	125 N·m

Forza di estrazione				
Pezzo numero	Tipo di profilo	Spessore del profilato		
		2,5 mm	2 mm	1,5 mm
NUTM6xx	A, C	2000 N	2000 N	2000 N
	D, E	2000 N	-	-
NUTM8xx	A, C	3330 N	3330 N	3330 N
	D, E	3330 N	-	-
NUTM10xx	A, C	4890 N	4440 N	4440 N
	D, E	4890 N	-	-
NUTM12xx	A, C	4890 N	4660 N	4440 N
	D, E	3670 N	-	-
NUTM12Txx	A	5670 N	5050 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-
NUTM16xx	A	5670 N	4660 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

