

Gancio per piattaforma trapezoidale TDHM con dado filettato



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Installazione facile

Utilizzare lo strumento di perforazione TDHP per eseguire un foro nella copertura

SPECIFICHE

Fine: nVent CADDY Armour

Materiale: Acciaio per molle


Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione asta (RS)	Dimensione del foro 1 (HS1)	Dimensione del foro 2 (HS2)	Dimensione del foro 3 (HS3)	D
TDHM10	179950	10	6.8 mm	14 mm	10 1/2mm	50 mm Max
TDHM8	179940	8	6.8 mm	14 mm	10 1/2mm	50 mm Max

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione asta (RS)	Dimensione del foro 1 (HS1)	Dimensione del foro 2 (HS2)	Dimensione del foro 3 (HS3)	D
TDHM6	179930	6	6.8 mm	14 mm	10 1/2mm	50 mm Max

Spessore del soffitto	Carico statico F
0,63 mm - 0,70 mm	600 N
0,71 mm - 0,80 mm	700 N
0,81 mm - 1,00 mm	800 N
1,01 mm - 1,20 mm	1000 N
1,21 mm - 1,50 mm	1200 N
> 1,50 mm	1500 N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

