

Braccio a sbalzo canale U, perforato con rinforzo



CARATTERISTICHE

Braccio a sbalzo con profilo a U e saetta di rinforzo

Design forato/asolato

SPECIFICHE

Finitura: Zincato a caldo

Materiale: Acciaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)	Altezza (H)	Larghezza (W)	Dimensione del foro (HS)
CUCS0250HD	312110	250mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0300HD	312120	300mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0400HD	312140	400mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0500HD	312160	500mm	230 mm	40 mm	13 mm
CUCS0600HD	312170	600mm	230 mm	40 mm	13 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)	Altezza (H)	Larghezza (W)	Dimensione del foro (HS)
CUCS0800HD	312180	800mm	400 mm	40 mm	13 mm
CUCS1000HD	312190	1000mm	400 mm	40 mm	13 mm
CUCS1300HD	312195	1300mm	400 mm	40 mm	13 mm

Spessore (T): 3 mm

D: 11 mm

Diametro (Ø): 11 mm


A: 30 mm

B: 30 mm

E: 36 mm

C: 50 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

