


Gomito piatto Uniklip



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Crea un cambio di direzione piano di 90° della canalina

Fornisce un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni

Innovativo sistema di installazione UNIKLIP che si monta fino a tre volte più velocemente

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

Nessun taglio o modifiche necessarie in cantiere; basta inserirlo e continuare a installare la canalina

Elimina i problemi di sicurezza relativi al taglio in cantiere

Staffe di giunzione integrate senza bisogno di attrezzi con Uniklip

SPECIFICHE

Fine: Pregalvanizzato

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Profondità (D)	Lunghezza (L)	Angolo (a)	A.
-------------------	-----------------	---------------	----------------	---------------	------------	----



PCT50X050FB90	850100	50 mm	49mm	550mm	90 °	167 mm
PCT50X075FB90	850110	75 mm	49mm	587mm	90 °	192 mm
PCT50X100FB90	850120	100 mm	49mm	622mm	90 °	216 mm
PCT50X150FB90	850130	150 mm	49mm	693mm	90 °	265 mm
PCT50X225FB90	850140	225 mm	49mm	799mm	90 °	340 mm
PCT50X300FB90	850150	300 mm	49mm	905mm	90 °	415 mm
PCT50X450FB90	850160	450 mm	49mm	1117mm	90 °	565 mm
PCT50X500FB90	850170	500 mm	49mm	972mm	90 °	590 mm
PCT50X600FB90	850180	600 mm	49mm	1329mm	90 °	715 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	B
PCT50X050FB90	850100	91 mm
PCT50X075FB90	850110	91 mm
PCT50X100FB90	850120	91 mm
PCT50X150FB90	850130	91 mm
PCT50X225FB90	850140	91 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	B
PCT50X300FB90	850150	91 mm
PCT50X450FB90	850160	91 mm
PCT50X500FB90	850170	91 mm
PCT50X600FB90	850180	91 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

