

Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità

Data Solutions



Il ripiano per apparecchiature Schroff da 19" con una capacità di 10 kg consente ai rack manager di assimilare le apparecchiature critiche all'interno dell'armadietto.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Profondità regolabile in incrementi di griglia di 25 mm, sporgenza in avanti min. 26 mm

Altezza di installazione 2 U

Capacità di carico statico di 15 kg

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Scaffale

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore	Fine
20118-786	430mm	250mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore	Fine
20118-791	430mm	400mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
20118-790	430mm	300mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
20118-789	430mm	250mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
20118-788	430mm	400mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
20118-787	430mm	300mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo
20118-786	Ripiano attrezzatura
20118-791	Ripiano attrezzatura
20118-790	Ripiano attrezzatura
20118-789	Ripiano attrezzatura
20118-788	Ripiano attrezzatura
20118-787	Ripiano attrezzatura

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE