

19" Front Panel With Holes for Handles

Data Solutions



Define the device fronts and side inss with Schroff 19" front panels. Schroff 19" front panels have additional holes for mounting of handles and are available in 1 U to 6 U demensions.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

19" front panels have additional holes for mounting of handles

SPECIFICHE

Larghezza rack:	95HP
Materiale:	Alluminio
Tipo di accessorio:	Pannello frontale
Tipo di prodotto:	Pannello frontale

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza del rack	Profondità (D)	Tipo di maniglia	Finitura	Montaggio	Quantità nella confezione
30219-161	1U	3mm	Maniglia anteriore	Anodizzato	Anteriore a vite	1

Codice a catalogo	Altezza del rack	Profondità (D)	Tipo di maniglia	Finitura	Montaggio	Quantità nella confezione
40304-050	1U	3mm	Maniglia anteriore	Anodizzato	Anteriore a vite	1
30219-162	2U	3mm	Maniglia anteriore	Anodizzato	Anteriore a vite	1
30219-163	3U	3mm	Maniglia anteriore	Anodizzato	Anteriore a vite	1
30219-164	4U	3mm	Maniglia anteriore	Anodizzato	Anteriore a vite	1
30219-165	5U	3mm	Maniglia anteriore	Anodizzato	Anteriore a vite	1
30219-166	6U		Maniglia anteriore	Anodizzato	Anteriore a vite	1
40304-051	2U	3mm	Maniglia anteriore	Anodizzato	Anteriore a vite	1
40304-052	3U	3mm	Maniglia anteriore	Anodizzato	Anteriore a vite	1
40304-053	4U	3mm	Maniglia anteriore	Anodizzato	Anteriore a vite	1
40304-054	5U	3mm	Maniglia anteriore	Anodizzato	Anteriore a vite	1
40304-055	6U	3mm	Maniglia anteriore	Anodizzato	Anteriore a vite	1

Table 2/3						
Codice a catalogo	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati	Schermatura EMC	Altezza (H)	Tipo
30219-161	Anodizzato	Anodizzato	No	No	43.6mm	Pannello frontale da 19"
40304-050	Anodizzato	Anodizzato	Sì	No	43.6mm	Pannello frontale da 19"
30219-162	Anodizzato	Anodizzato	No	No	88.1mm	Pannello frontale da 19"
30219-163	Anodizzato	Anodizzato	No	No	132.5mm	Pannello frontale da 19"
30219-164	Anodizzato	Anodizzato	No	No	177mm	Pannello frontale da 19"


Codice a catalogo	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati	Schermatura EMC	Altezza (H)	Tipo
30219-165	Anodizzato	Anodizzato	No	No	221.4mm	Pannello frontale da 19"
30219-166	Anodizzato	Anodizzato	No	No	265.9mm	Pannello frontale da 19"
40304-051	Anodizzato	Anodizzato	Sì	No	88.1mm	Pannello frontale da 19"
40304-052	Anodizzato	Anodizzato	Sì	No	132.5mm	Pannello frontale da 19"
40304-053	Anodizzato	Anodizzato	Sì	No	177mm	Pannello frontale da 19"
40304-054	Anodizzato	Anodizzato	Sì	No	221.4mm	Pannello frontale da 19"
40304-055	Anodizzato	Anodizzato	Sì	No	265.9mm	Pannello frontale da 19"

Table 3/3

Codice a catalogo	Larghezza (W)
30219-161	483mm
40304-050	483mm
30219-162	483mm
30219-163	483mm
30219-164	483mm
30219-165	483mm
30219-166	483mm
40304-051	483mm
40304-052	483mm
40304-053	483mm

Codice a catalogo	Larghezza (W)
40304-054	483mm
40304-055	483mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE