

# Collegamento del tubo di vincolo della linea di diramazione

## Data Solutions



### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

Accetta barre filettate M10 o M12

Il collare ad installazione rapida semplifica la misurazione e il taglio della barra filettata

Elimina la necessità di tagliare la barra filettata a dimensioni esatte

Funziona con barre filettate tagliate in maniera approssimativa ed elimina le sbavature lato tubo

Può essere installato con una barra filettata al di sopra o al di sotto del tubo di servizio

La testa a serraggio controllato consente sempre l'impiego della corretta coppia e semplifica l'ispezione

### SPECIFICHE

**Fine:** Elettro galvanizzato

**Materiale:** Acciaio


Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | N.B./N. | Diametro esterno (OD) | Dimensione asta (RS) | Altezza (H) | Lunghezza (L) |
|-------------------|-----------------|---------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|
| CSBBRP0200E<br>G  | 404480          | 50      | 60.3mm                | 10, 12               | 100.3mm     | 68.3mm        |
| CSBBRP0125E<br>G  | 404478          | 32      | 42.2mm                | 10, 12               | 82.6mm      | 50mm          |
| CSBBRP0150E<br>G  | 404479          | 40      | 48.3mm                | 10, 12               | 88.9mm      | 56.1mm        |
| CSBBRP0100E<br>G  | 404477          | 25      | 33.4mm                | 10, 12               | 73.7mm      | 41.4mm        |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Larghezza (W) |
|-------------------|-----------------|---------------|
| CSBBRP0200EG      | 404480          | 22.2mm        |
| CSBBRP0125EG      | 404478          | 22.2mm        |
| CSBBRP0150EG      | 404479          | 22.2mm        |
| CSBBRP0100EG      | 404477          | 22.2mm        |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.