

Cavo a nastro solo per stampo su rotaia, alimentazione

Data Solutions



CARATTERISTICHE

Stampo di ricambio progettato per l'installazione di circuiti dei binari e di collegamenti mediante ponticelli all'asse neutro

Connessioni per il conduttore di corrente o di messa a terra all'asse neutro

SPECIFICHE

Materiale: Grafite

Stile terminale di collegamento: W

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Tipo di rotaia	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice	Orientamento
PBWW2LH		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	35 mm ² concentrico	7.75mm	T20	Mano sinistra
PBWW2RH		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	35 mm ² concentrico	7.75mm	T20	Mano destra

Codice a catalogo	Numero articolo	Tipo di rotaia	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice	Orientamento
PBWX3RH	227045	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	50 mm ² Ropelay	9.27mm	T20	Mano destra
PBW2CLH		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1/0 Concentrico	9.5mm	T20	Mano sinistra
PBW2CRH		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1/0 Concentrico	9.5mm	T20	Mano destra
PBW2GLH		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	2/0 Concentrico	10.62mm	T20	Mano sinistra
PBW2GRH		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	2/0 Concentrico	10.62mm	T20	Mano destra
PBW2JLH		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	2/0 Ropelay	12.19mm	T20	Mano sinistra
PBW2JRH		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	2/0 Ropelay	12.19mm	T20	Mano destra
PBW2QLH		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	4/0 Concentrico	13.41mm	T20	Mano sinistra
PBW2QRH		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	4/0 Concentrico	13.41mm	T20	Mano destra
PBWS6LH		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	3/0 composito	14.53mm	T20	Mano sinistra
PBWS6RH		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	3/0 composito	14.53mm	T20	Mano destra

Codice a catalogo	Numero articolo	Tipo di rotaia	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice	Orientamento
PBW2SLH		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	4/0 Ropelay	15.49mm	T20	Mano sinistra
PBW2SRH		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	4/0 Ropelay	15.49mm	T20	Mano destra
PBWX5LH		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20	Mano sinistra
PBWX5RH		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20	Mano destra
PBWX7LH		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	150 mm ² Ropelay	17.04mm	T20	Mano sinistra
PBWX7RH		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	150 mm ² Ropelay	17.04mm	T20	Mano destra
PBW2W010LH		R13, RI52	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Mano sinistra
PBW2W010RH		R13, RI52	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Mano destra
PBW2WLH		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Mano sinistra
PBW2WLK1LH		Guida della trave LK1	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Mano sinistra
PBW2WLK1RH		Guida della trave LK1	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Mano destra
PBW2WRH		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20	Mano destra

Codice a catalogo	Numero articolo	Tipo di rotaia	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice	Orientamento
PBWX8LH		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	185 mm ² Ropelay	20.19mm	T20	Mano sinistra
PBWX8RH		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	185 mm ² Ropelay	20.19mm	T20	Mano destra
PBW3FRH		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	350 kcmil Ropelay	22.35mm	T20	Mano destra
PBWX902LH		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	240 mm ² Ropelay	23.62mm	T20	Mano sinistra
PBWX902RH		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	240 mm ² Ropelay	23.62mm	T20	Mano destra
PBW3S002LH		RI60	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Mano sinistra
PBW3S002RH		RI60	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Mano destra
PBW3SLH		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Mano sinistra
PBW3SLK1LH		Guida della trave LK1	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Mano sinistra
PBW3SLK1RH		Guida della trave LK1	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Mano destra
PBW3SRH		Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20	Mano destra

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle

istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE