

Coppia saldatrice completa cavo-nastro guida T20, alimentazione

Data Solutions



CARATTERISTICHE

Gruppo completo saldatore al gambo per l'installazione dei circuiti dei binari e i collegamenti con ponticelli all'asse neutro

Ciascun articolo include le posizioni per saldatura sia destra sia sinistra

Include lo strumento di pulizia dello stampo e l'accenditore a pietra

SPECIFICHE

Materiale: Grafite; Acciaio; Termoplastica

Stile terminale di collegamento: W

Table 1/1

Codice a catalogo	Tipo di rotaia	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice
PBWT20Y301	UIC	50 mm ² concentrico	8.9mm	T20
PBWT20X3	UIC	50 mm ² Ropelay	9.13mm	T20
PBWT202C	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1/0 Concentrico	9.47mm	T20

Codice a catalogo	Tipo di rotaia	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice
PBWT202G	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	2/0 Concentrico	10.62mm	T20
PBWT202E	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1/0 Ropelay	10.87mm	T20
PBWT20X401	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	70 mm ² Ropelay	10.92mm	T20
PBWT202J	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	2/0 Ropelay	12.19mm	T20
PBWT202Q	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	4/0 Concentrico	13.41mm	T20
PBWT20S6	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	Diametro 14,5 mm	14.5mm	T20
PBWT202S	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	4/0 Ropelay	15.49mm	T20
PBWT20X5	UIC	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20
PBXLWT20X5	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20
PBWT20X7	UIC	150 mm ² Ropelay	17.04mm	T20
PBWT203D	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	350 kcmil concentrico	17.3mm	T20
PBWT20X8	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	185 mm ² Ropelay	17.8mm	T20
PBWT202W	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBWT202W135	135 libbre Betlemme	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBWT202W20AS	ASCE da 20 libbre	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20

Codice a catalogo	Tipo di rotaia	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice
PBWT20W40AS	40 libbre ASCE	250 kcmil Ropelay	19.1mm	T20
PBWT203B	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	300 kcmil Ropelay	20.32mm	T20
PBWT203F	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	350 kcmil Ropelay	22.35mm	T20
PBWT20X901	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	240 mm ² Ropelay	23.62mm	T20
PBWT203S	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE