

Saldatrice completa da cavo a nastro T21, Signal

Data Solutions



CARATTERISTICHE

Gruppo completo saldatore al gambo destro o sinistro per l'installazione dei circuiti dei binari e i collegamenti con ponticelli all'asse neutro per rotaie da 85 a 141 libbre

Include lo strumento di pulizia dello stampo e l'accenditore a pietra

SPECIFICHE

Tipo di rotaia: Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre

Materiale: Acciaio; Grafite

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Stile terminale di collegamento	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice	Orientamento
SBTBT21YRH		1"	16 mm ² concentrico	5.18mm	T21	Mano destra
SBTBT21YLH		1"	16 mm ² concentrico	5.18mm	T21	Mano sinistra
SBTBT21XRH		1"	25 mm ² concentrico	6.6mm	T21	Mano destra

Codice a catalogo	Numero articolo	Stile terminale dicollegamento	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice	Orientamento
SBWT21W6RH	223217	Realizzato sul campo	50 mm ² pieno	8mm	T21	Mano destra
SBWT21W6LH		Realizzato sul campo	50 mm ² pieno	8mm	T21	Mano sinistra

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE