

Morsetto per stampo gambo della rotaia, regolabile, T20 Stile saldatore, 89 mm Dimensioni stampo, 600 mm Max Apertura delle ganasce

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

PBC105P



CARATTERISTICHE

Può essere regolata per una vasta gamma di utilizzi compresi scambi e sezionatori

Leggero e facile da utilizzare

Può essere anche utilizzato su una rotaia standard (singola)

SBC105RR offre una sicurezza migliore con profili non taglienti e nastro riflettente per alta visibilità

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Stile saldatrice: T20

Dimensione stampo: 89 mm

Apertura ganasce: 600mm max

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE