

Coppia di saldatori completa T9 collegamento a giunti, alimentazione, 4/0 Cordatura

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

PBCT92S



CARATTERISTICHE

Il gruppo saldatore completo fornisce un comodo mezzo per applicare i collegamenti tramite ponticelli al fungo della rotaia

La connessione viene realizzata entro i confini della piastra di giunzione

Include lo strumento di pulizia dello stampo e l'accenditore a pietra

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Grafite; Acciaio; Termoplastica

Tipo di rotaia: Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre

Stile terminale di collegamento: C

Dimensione conduttore: 4/0 Ropelay

Diametro esterno conduttore, nominale: 15.49mm

Stile saldatrice: T9

Solo stampo: No

Stampo di ricambio: PBC2S

Materiale di saldatura: PB90, venduto separatamente

Morsetto della maniglia: PBCT92SLHX, venduto separatamente; PBCT92SRHX, venduto separatamente

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte