

# Solo stampo per lavoro sui binari speciali, alimentazione, 2/0 Coassiale, Sinistra

## Data Solutions

### CODICE A CATALOGO

**PBJT503LHM**



### CARATTERISTICHE

Stampi di ricambio progettati per le strutture di collegamento in applicazioni con connessioni elettriche

Da utilizzare con terminali prodotti in fabbrica

Disponibile con orientamento a sinistra o a destra

### ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Grafite

Stile terminale di collegamento: J

Tipo di rotaia: Profili delle rotaie per gru

Dimensione conduttore: 2/0 Concentrico

Diametro esterno conduttore, nominale: 10.62mm

Stile saldatrice: T5

Orientamento: Mano sinistra

Solo stampo: Sì

Materiale di saldatura: PB45 o PB45PLUSF80, venduto separatamente

Morsetto della maniglia: B323BX, venduto separatamente

## **AVVERTIMENTO**

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**