

Kit da perno a gambo della rotaia, RI52, RI59, 49,27 mm, 9,5 mm Diametro, 3/8 UNC Thread

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

PBK244



CARATTERISTICHE

Fornisce materiale per connettere direttamente i perni all'asse neutro del gambo della rotaia utilizzando il processo esotermico

I kit includono un componente per l'inserimento dello stampo nVent ERICO Cadweld, uno strumento di pulizia dello stampo, l'accenditore a pietraia, i perni, i rondelle e i dadi

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Grafite; Bronzo al silicio; Acciaio inossidabile 302 (EN 1.4324); Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)

Tipo di rotaia: RI52; RI59

Numero di collegamenti: 1

Quantità ordine minimo: 50

Famiglia stampi: Famiglia di stampi HV

Lunghezza (L): 49.27mm

Diametro (Ø): 9.5mm

Dimensioni delle filettature (TS): 3/8" UNC

Perni: Acciaio inox (1)

Rondelle: Rondella elastica di sicurezza di bronzo al silicio da 3/8" (1)

Dadi: Dado esagonale di bronzo al silicio da 3/8"-16 UNC (1)

Solo stampo: No

Stampo di ricambio: PBHV12A003

Materiale per saldatura: PB65, venduto separatamente

Maniglia di bloccaggio: L160, venduto separatamente


Kit: Sì

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Telaio per saldatore venduto a parte.

Potrebbe essere richiesta una distanza tra i conduttori. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta dello stampo.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE