

Solo stampo da cavo a gambo della rotaia, alimentazione, 85-141 lb T-Rail, 4/0 Coassiale, Sinistra

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

PBW2QLH



CARATTERISTICHE

Stampo di ricambio progettato per l'installazione di circuiti dei binari e di collegamenti mediante ponticelli all'asse neutro

Connessioni per il conduttore di corrente o di messa a terra all'asse neutro

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Grafite

Tipo di rotaia: Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre

Stile terminale di collegamento: W

Dimensione conduttore: 4/0 Concentrico

Diametro esterno conduttore, nominale: 13.41mm

Stile saldatrice: T20

Orientamento: Mano sinistra

Solo stampo: Sì

Materiale di saldatura: PB90 o PB90PLUSF80, venduto separatamente

Morsetto della maniglia: C105C, venduto separatamente

Manicotto conduttore: S01F, venduto separatamente

Filiera del martello: WD82, venduto separatamente

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.