

Solo stampo da cavo a gambo della rotaia, alimentazione, Rotaia a gola LK1, 500 kcmil Cordatura, Destra

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

PBW3SLK1RH



CARATTERISTICHE

Stampo di ricambio progettato per l'installazione di circuiti dei binari e di collegamenti mediante ponticelli all'asse neutro

Connessioni per il conduttore di corrente o di messa a terra all'asse neutro

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Grafite

Tipo di rotaia: Guida della trave LK1

Stile terminale di collegamento: W

Dimensione conduttore: 500 kcmil Ropelay

Diametro esterno conduttore, nominale: 26.42mm

Stile saldatrice: T20

Orientamento: Mano destra

Solo stampo: Sì

Materiale di saldatura: PB250 o PB250PLUSF80, venduto separatamente

Morsetto della maniglia: C105C, venduto separatamente

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE