

# Solo stampo da cavo a gambo della rotaia, segnale, Linguetta da 1" Stile terminale collegamento, 3/16" Ponticello a trefolo, Destra

## Data Solutions

### **CODICE A CATALOGO**

**SBB200CRH**



### **CARATTERISTICHE**

Stampo di ricambio progettato per l'installazione di circuiti dei binari e di collegamenti mediante ponticelli all'asse neutro

### **ATTRIBUTI DEL PRODOTTO**

Materiale: Grafite

Tipo di rotaia: Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre

Stile terminale di collegamento: 1"

Dimensione conduttore: Bondstrand da 3/16"

Diametro esterno conduttore, nominale: 4.76mm

Stile saldatrice: TB5; T21

Orientamento: Mano destra

Solo stampo: Sì

Materiale di saldatura: SB25, venduto separatamente

Manicotto conduttore: SBS12C, venduto separatamente

Clip di fissaggio: S2659, venduto separatamente

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**