

# **Solo stampo da cavo a gambo della rotaia, segnale, Linguetta da 1" Stile terminale collegamento, 16 mm<sup>2</sup> Coassiale, Destra**

## Data Solutions

### **CODICE A CATALOGO**

**SBB200YRH**



### **CARATTERISTICHE**

Stampo di ricambio progettato per l'installazione di circuiti dei binari e di collegamenti mediante ponticelli all'asse neutro

### **ATTRIBUTI DEL PRODOTTO**

Materiale: Grafite

Tipo di rotaia: Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre

Stile terminale di collegamento: 1"

Dimensione conduttore: 16 mm<sup>2</sup> concentrico

Diametro esterno conduttore, nominale: 5.18mm

Stile saldatrice: T21; TB5

Orientamento: Mano destra

Solo stampo: Sì

Materiale di saldatura: SB25 o SB25PLUSF80, venduto separatamente

Morsetto della maniglia: C105B, venduto separatamente

Manicotto conduttore: SBS12C, venduto separatamente

Clip di fissaggio: S2659, venduto separatamente

Filiera del martello: SBD50, venduto separatamente

## **AVVERTIMENTO**

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.