

Solo coppia di stampi collegamento a giunti, segnale, Rotaia senza testa, Senza testa Stile terminale collegamento, Stampo e strumento per la pulizia dello stampo, 5/16" Ponticello a trefolo

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

SBB492



CARATTERISTICHE

Coppia di stampi di ricambio progettata per l'installazione di collegamenti mediante ponticelli al fungo della rotaia

La connessione viene realizzata entro i confini della piastra di giunzione

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Grafite

Tipo di rotaia: Guida senza testa

Stile terminale di collegamento: Testa libera

Prodotto: Strumento di pulizia stampo e stampo

Dimensione conduttore: Barra bondstrand da 5/16"

Diametro esterno conduttore, nominale: 7.94mm

Stile saldatrice: T6; T7

Solo stampo: No

Stampo di ricambio: SBB492M

Materiale di saldatura: 2 SB32, venduti separatamente

Telaio: SBB492F, venduto separatamente

Manicotto conduttore: 2 SBS09C, venduti separatamente

Clip di fissaggio: B194D x 2, venduto separatamente

Filiera del martello: SBD51, venduto separatamente

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE