

# Coppia di saldatori completa T6 collegamento a giunti, segnale, Linguetta da 1" Stile terminale collegamento, 5/16" Ponticello a trefolo

## Data Solutions

### CODICE A CATALOGO

**SBTBT6E**



### CARATTERISTICHE

Il gruppo saldatore completo fornisce un comodo mezzo per applicare i collegamenti tramite ponticelli al fungo della rotaia, attraverso il giunto

La connessione viene realizzata entro i confini della barra di giunzione

Include lo strumento di pulizia dello stampo

### ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Acciaio; Grafite; Termoplastica

Tipo di rotaia: Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre

Stile terminale di collegamento: 1"

Dimensione conduttore: Barra bondstrand da 5/16"

Diametro esterno conduttore, nominale: 0.79mm

Lunghezza Unione: 247.7mm

Stile saldatrice: T6

Solo stampo: No

Stampo di ricambio: SBS898

Materiale di saldatura: 2 SB32, venduti separatamente

Telaio: SBS898F, venduto separatamente

Clip di fissaggio: SBS119 x 2, venduto separatamente

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**