

Barra colletttrice di messa a terra principale per telecom, stagnata, 610 mm


Data Solutions

CODICE A CATALOGO

TMGBA24L33PT



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Soddisfa lo standard TIA-607-C ed è conforme alle indicazioni fornite da BICSI®

Conforme agli standard NEMA®

Accetta due capicorda con fori per dadi da 5/16" o 7/16" (ferramenta non inclusa)

Sono disponibili kit di giunzione con barra colletttrice di messa a terra per estendere la lunghezza della barra colletttrice stessa

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Rame

Stagnato: Sì

Larghezza (W): 101.6mm

Spessore (T): 6.35mm

Lunghezza 1 (L1): 610mm

Lunghezza 2 (L2): 457mm

Dimensione del foro 1 (HS1): 0.3125in

Dimensione del foro 1 Numero di coppie: 33

Dimensione del foro 2 (HS2): 0.4375in

Dimensione del foro 2 Numero di coppie: 5


A: 25.4mm

B: 28.6mm

C: 15.9mm

D: 15.9mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE