

# Armadietto server Varistar CP, RAL 7021, singolo, 47 U, 2200H, 800 W, 1200D

## Data Solutions

### **CODICE A CATALOGO**

**10630-020**



Telaio in acciaio saldato per requisiti di carico statico elevato. Predisposto per l'integrazione di 19" delle risorse IT.

### **CARATTERISTICHE**

Armadietto preconfigurato e pronto all'uso

Capacità statica di carico fino a 1600 kg, dinamica 1000 kg

Classe di protezione ingresso IP 20

Possibilità di installazione di diverse apparecchiature IT

Pannelli pneumatici integrati per il raffreddamento anteriore e posteriore

Può essere facilmente integrato nel sistema di contenimento della corsia

### **ATTRIBUTI DEL PRODOTTO**

Altezza cremagliera: 47U

Altezza: 2200mm

Materiale rivestimento: Acciaio

Larghezza: 800mm

Colore rivestimento: Grigio nero

Profondità: 1200mm

Tipo: Standard

Quantità imballaggio: 1

Carico dinamico: 1000kgf

Codice colore rivestimento: RAL 7021

Fine: Verniciato a polvere

Materiale telaio: Acciaio

Materiale: Acciaio

Famiglia di prodotti: Varistar CP

Tipo di prodotto: Rack

Carico statico: 1600kg

Net Weight: 174kg

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**