


# Interruttore di contatto porta senza cavo

## Data Solutions

### CODICE A CATALOGO

**20118-810**



Interruttore di contatto porta con contatto magnetico, per un'efficienza operativa. Questo prodotto è facile da maneggiare grazie alla tecnologia plug and play.

### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

Interruttore di contatto portiera (senza cavo di collegamento)

### ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Interruttore

Profondità: 33.5mm

Altezza: 76.5mm

Temperatura di esercizio: -25 to 75°C

Grado di protezione: IP66

Larghezza: 31mm

Conforme a.: UL® 508; EN 50047 forma B

Corrente nominale: 3 – 6A

Gross Weight: 0.1kg

Quantità imballaggio: 1

Tensione: 24 – 230V

Dimensione del filo: 0.5 – 2.5mm<sup>2</sup>

## **INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE**

Ordinare separatamente la staffa per l'installazione dell'interruttore porta (Varistar, Novastar, Eurorack).

## **AVVERTIMENTO**

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**