

Striscia di connettori femmina con 2 cavi di alimentazione, trifase, SCHUKO e IEC

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

60110-286



PDU modulare e compatta con due ingressi cavo di alimentazione che possono essere collegati a un alimentatore A e B. Design salvaspazio in un unico telaio.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Possibilità di montaggio orizzontale e verticale

Due cavi di collegamento (dimezzati nella direzione della lunghezza), 3 m (con estremità aperta), 2 x trifase, 400 V CA (rosso, nero, area bianca)

Le multiprese possono essere ruotate in tutte le direzioni (con incrementi di 90°) durante l'installazione

Altezza di montaggio 1 U

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di presa: IEC C13; SCHUKO

Quantità presa: 36

Prese commutate: No

Tensione CA: 400V

Quantità imballaggio: 1

Colore: Grigio; Nero; Rosso

Profondità: 44mm

Fine: Anodizzato

Altezza: 44mm

Lunghezza: 1848.5mm

Materiale: Alluminio; Poliammide

Tipo di prodotto: Striscia di connettori femmina

Net Weight: 4.435kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE