

Dry Contact Cable

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

EA9110



Dry Contact Cable to connect I/O sensors e.g. smoke for nVent SCHROFF RackPower PDU's.

CARATTERISTICHE

Dry Contact Cable to connect I/O sensors e.g. smoke

1 m Cable to Sensor box with integrated magnet for easy mounting and 1.8 m connection Cable

For RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx Series PDU's

Hot pluggable for easy integration

Operating Temperature range 0 to 65 °C

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sensore

Funziona con: RackPower

Altezza: 260mm

Quantità nella confezione: 1

Tipo di spina: RJ45

Famiglia di prodotti: Enlogic

Cavo di ingresso rimovibile: No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.