

PDU DI BASE, EB0318-A, 230 V CA, 1-PH, 16 A

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

EB0318-A



PDU modulare e compatta. Design a profilo ultra basso

CARATTERISTICHE

Le unità di distribuzione dell'alimentazione di base Enlogic consentono l'alimentazione negli armadi, nei rack a telaio aperto e nei contenitori per montaggio a parete

Tensione di ingresso 230 V CA, monofase

Uscite C13 e C19

Profilo in alluminio 1RU

Montaggio senza attrezzi regolabile

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Famiglia di prodotti: EnLogic

Tipo: PDU di base

Tipo di prodotto: Striscia di connettori femmina

Tipo di presa: (12) C13; (1) C19

Quantità presa: 13

Colore: Nero

Interruttore automatico: 16 A, 1 polo, Hy-Mag

Prese commutate: No

Quantità di interruttori automatici: 2

Posizione del cavo di ingresso: Alimentazione anteriore

Tensione di ingresso: 100 – 240V

Fase: 1 PH

Valore nominale di interruzione: 5kAIC

Potenza massima in ingresso: 3,68 kVA

Tensione di uscita: 100 – 240VAC

Amperaggio (amperaggio ridotto): 16 A

Tipo di spina: C20

Unità rack: 2U

Cavo di ingresso rimovibile: Sì

Tipo di misurazione: Nessuno

Quantità imballaggio: 1

Lunghezza del cavo di input: 0m

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la staffa per il montaggio verticale.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE