

IPDU intelligente, EN1850, 400 V CA, 3 PH, 32 A

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

EN1850



PDU intelligente modulare e compatta con dosaggio in ingresso. Design a profilo ultra basso

CARATTERISTICHE

Le unità di distribuzione dell'alimentazione intelligente Enlogic EN1xxx monitorano la potenza in ingresso dell'intera PDU e forniscono il monitoraggio del livello dell'unità di fatturazione

Display dati ad alta visibilità e display grafico interattivo

Misurare i carichi degli interruttori automatici su alimentazioni ridondanti per evitare tempi di inattività accidentali

Consente il bilanciamento intelligente del carico per l'efficienza energetica e il massimo utilizzo della capacità

Interfaccia Gigabit Ethernet ed Ethernet ridondante (10/100)

Soluzione di ridondanza di alimentazione c.c. iPDU per un massimo di 64 PDU

Controller Hot-Swap senza utensili

Tensione di ingresso 400 V CA, trifase

Uscite C13, C19

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Famiglia di prodotti: EnLogic

Tipo: PDU intelligente

Tipo di prodotto: Striscia di connettori femmina

Tipo di presa: (24) C13/C15; (24) C13/C15/C19/C21

Quantità presa: 48

Colore: Nero

Interruttore automatico: 20 A, 1 polo, Hy-Mag

Prese commutate: No

Quantità di interruttori automatici: 6

Potenza nominale: 17,3 kVA Nord America; 22,1 kVA International

Lunghezza del cavo di input: 1.8m

Posizione del cavo di ingresso: Alimentazione superiore

Tensione di ingresso: 380 – 415V

Fase: 3 PH

Potenza massima in ingresso: 17,3 / 22,1 kVA

Tensione nominale: 415V

Interruttore on/off incluso: No

Tensione di uscita: 208 – 230VAC

Amperaggio (amperaggio ridotto): 30 A (24 A) Nord America; 32A Internazionale

Tipo di spina: IEC 60309 530P6/532P6

Unità rack: 0U

Cavo di ingresso rimovibile: No

Tipo di misurazione: Ingresso

Materiale: Acciaio

Fine: Verniciato a polvere

Altezza: 1780mm

Larghezza: 56mm

Profondità: 55mm

Peso: 10.5kg

Quantità imballaggio: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la staffa per il montaggio verticale.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.