

Intelligent PDU, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH

Data Solutions

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design



CARATTERISTICHE

Enlogic EN6xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power and power of each individual outlet and offers remote switching of individual outlets, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 230 VAC, 1-phase

C13, C19 outlets

SPECIFICHE

Table 1/6

Codice a catalogo	Famiglia di prodotti	Tipo	Tipo di prodotto	Tipo di presa	Quantità di prese	Colore
EN6326	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(20) C13, (4) C19	24	Nero
EN6325	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(20) C13, (4) C19	24	Nero
EN6329	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(24) C13, (8) C19	32	Nero
EN6350	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C21	40	Nero

Codice a catalogo	Famiglia di prodotti	Tipo	Tipo di prodotto	Tipo di presa	Quantità di prese	Colore
EN6380	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(16) Bloccaggio C13/C15, (16) Bloccaggio C13/C15/C19/C21	32	Nero
EN6337	Enlogic	PDU intelligente	Multipresa	(38) C13, (6) C19	44	Nero

Table 2/6

Codice a catalogo	Interruttore automatico	Prese commutate	Quantità dell'interruttore automatico	Potenza nominale	Posizione del cavo di ingresso	Tensione di ingresso
EN6326	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	0		Alimentazione superiore	200 – 240V
EN6325	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	2	7,4 kVA	Alimentazione superiore	200 – 240V
EN6329	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	2	7,4 kVA	Alimentazione superiore	200 – 240V
EN6350	20 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	2	7,4 kVA	Alimentazione superiore	200 – 240V
EN6380	20 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	2	7,4 kVA	Alimentazione superiore	200 – 240V
EN6337	16 A, a 1 polo, Hy-Mag	Sì	2		Alimentazione superiore	200 – 240V

Table 3/6

Codice a catalogo	Fase	Valore nominale interruzione	Potenza di ingresso massima	Tensione nominale	Interruttore On/Off incluso	Tensione di uscita
EN6326	Monofase	5kAIC	3.68 kVA			200 – 240VAC
EN6325	Monofase	5kAIC	7.44 kVA	230V	Sì	230VAC
EN6329	Monofase	5kAIC	7.44 kVA	230V	Sì	230VAC
EN6350	Monofase	5kAIC	7.44 kVA	230V	Sì	230VAC
EN6380	Monofase	5kAIC	7.44 kVA	230V	Sì	230VAC

Codice a catalogo	Fase	Valore nominale interruzione	Potenza di ingresso massima	Tensione nominale	Interruttore On/Off incluso	Tensione di uscita
EN6337	Monofase	5kAIC	7.44 kVA			200 – 240VAC

Table 4/6

Codice a catalogo	Amperaggio (amperaggio declassato)	Tipo di spina	Unità rack	Cavo di ingresso rimovibile	Tipo di dosaggio	Materiale
EN6326	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	No	Uscita	
EN6325	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Uscita	Acciaio
EN6329	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Uscita	Acciaio
EN6350	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Uscita	Acciaio
EN6380	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Uscita	Acciaio
EN6337	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	No	Uscita	

Table 5/6

Codice a catalogo	Finitura	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Quantità nella confezione
EN6326						1
EN6325	Verniciato a polvere	1780mm	52mm	53mm	9kg	1
EN6329	Verniciato a polvere	1780mm	52mm	53mm	9.44kg	1
EN6350	Verniciato a polvere	1490mm	56mm	75mm	9.22kg	1
EN6380	Verniciato a polvere	1490mm	56mm	75mm		1
EN6337						1

Table 6/6

Codice a catalogo	Lunghezza del cavo di ingresso
-------------------	--------------------------------

EN6326	
EN6325	3m
EN6329	3m
EN6350	3m
EN6380	3m
EN6337	

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE